


Embase NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Code article: 30427

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Pression de service	0 bar...16 bar
Certification	UL - Recognized (OL)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12	1/8 NPTF
Raccord d'air de pilotage 14	1/8 NPTF
Raccord pneumatique 1	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 2	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 3	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 4	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 5	1/4 NPTF