

Câble de liaison KMC-1-230AC-5

Code article: 30934

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Certification | Germanischer Lloyd |
| Mode de fixation | Sur électrodistributeur avec vis centrale M3 |
| Position de montage | Indifférente |
| Poids du produit | 320 g |
| Raccord électrique | Connecteur femelle Forme A |
| Tension de service nominale CA | 230 V |
| Protection contre l'inversion de polarité | Pour tous les raccords électriques |
| Raccordement du câble de protection | Disponible |
| Longueur de câble | 5 m |
| Diamètre de câble | 6 mm |
| Composition du câble | 3 x 0,75 mm ² |
| Degré de protection | IP67 selon CEI 60529 |
| Température ambiante | -20 °C...80 °C |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Matériau de gaine du câble | PVC |
| Matériau du boîtier | PC |
| Matériau des contacts à fiche | Bronze |