


# Câble à connecteur femelle KMV-1-24DC-2,5-LED

Code article: 30939

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Témoin d'état de commutation	LED
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M3
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	170 g
Raccord électrique	Connecteur femelle Forme B
Tension de service nominale CC	24 V
Protection contre l'inversion de polarité	Pour tous les raccords électriques
Raccordement du câble de protection	Disponible
Longueur de câble	2.5 m
Diamètre de câble	6 mm
Composition du câble	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau du boîtier	PC
Matériau des contacts à fiche	Bronze