


# unité de fin de chaîne cinématique ERMH-11-E17-100

N° de pièce: 3383152

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	11
Conception	Module rotatif électromécanique
Position de montage	indifférent
Angle de rotation	ininterrompu
Rapport de réduction	30:1
Couple nominal	1,8 Nm
Répétitivité	±0,01 °
Force axiale max.	300 N
Poids du produit	1.320 g
Facteur de marche	100 %
Courant nominal moteur	0,74 A
Type de moteur	Servomoteur
Vitesse de sortie max.	200 1/min
Tension de service nominale CA	230 V
Puissance nominale du moteur	22,1 W
Courant de crête	1,5 A
Couple de basculement statique max.	40 Nm
Couple de crête	4,5 Nm
Moment d'inertie de charge admissible	0,006 kgm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 40 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS