


Clapet de sécurité pour le vide ISV-1/4

Code article: 33970

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Taille | G1/4 |
| Capacité d'impulsion d'éjection | 8 MPa 8 bar |
| Position de montage | Indifférente |
| Pression de service | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar |
| Débit de volume d'aspiration nécessaire à -0,5 bar | 1.6 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Poids du produit | 16 g |
| Mode de fixation | À visser |
| Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Matériau ressort | Acier fortement allié |
| Matériau du filtre | Alliage d'aluminium corroyé Structure en acier inoxydable |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium corroyé |
| Matériau de la vis creuse | Alliage d'aluminium corroyé |
| Matériau flotteur | POM |