


Flasque orientable SSNG-80

N° de pièce: 34295
Produit de fin de série

FESTO

à palier sphérique,
pour vérins DNG, DNGU, chape de pied adéquate LBG.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2015. Voir le portail Support
& Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 80 |
| Selon la norme | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température ambiante | -40 ... 150 °C |
| Poids du produit | 940 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matériau Fixation | Fonte à graphite nodulaire |
| Information matière, palier à embout | Acier PTFE |
| Information matériau vis | Acier zingué |