



Electrodistributeur JMYH-5/2-2,3-L-LED

N° de pièce: 34304

FESTO

avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fonction de distributeur | 5/2 bistable |
| Débit nominal normal | 180 l/min |
| Pression de service | 2 ... 8 bar |
| Conception | Piston tiroir |
| Degré de protection | IP40 avec connecteur femelle |
| Diamètre nominal | 2,3 mm |
| Type de commande | piloté |
| Temps de commutation Inversion | 7 ms |
| Facteur de marche | 100% |
| Caractéristiques de bobine | 24V DC: 1,8W |
| Fluide de service | Air comprimé sec, lubrifié ou non |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 95 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | Embase Module de batterie |
| Raccord pneumatique 2 | Embase Module de batterie |
| Raccord pneumatique 3 | Embase Module de batterie |
| Raccord pneumatique 4 | Module de batterie |
| Raccord pneumatique 5 | Module de batterie |
| Information matière joints | NBR |
| Information matière corps | Aluminium moulé sous pression |