



Electrodistributeur MYH-5/3G-M5-L-LED

N° de pièce: 34311

FESTO

Mini-Pneumatique, avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/3, fermé
Débit nominal normal	130 l/min
Pression de service	2 ... 8 bar
Conception	Piston tiroir
Degré de protection	IP40 avec connecteur femelle
Diamètre nominal	2,3 mm
Type de commande	piloté
Temps de commutation Arrêt	38 ms
Temps de commutation Marche	8 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24V DC: 1,8W
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	105 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase M5
Raccord pneumatique 2	Embase M5
Raccord pneumatique 3	Embase M5
Raccord pneumatique 4	Embase
Raccord pneumatique 5	Embase
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression