


# flasque orientable SNGB-160

N° de pièce: 34547

FESTO

Chape de pied compatible LN, LSN.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	160
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	3.445 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Aluminium moulé sous pression
Matériau boulons	Acier zingué
Matériau palier	Plastique
Matériau disque	Acier zingué
Matériau vis	Acier zingué
Matériau verrouillage	Ressort en acier galvanisé