



# ventouse VAS-30-1/8-NBR

N° de pièce: 34587

★ Programme standard

avec joint OL.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Diamètre d'aspiration effectif	25 mm
Position du raccord	en haut
Forme de la ventouse	plat cylindrique
Pression de service MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	34 N
Force de maintien à la pression de service	34 N
Filetage de fixation	G1/8
Fixation de ventouse	G 1/8
Raccord de vide	G1/8
Couleur	noir
Dureté Shore	70 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	NBR