

# Plaque intermédiaire manodétendeur LR-ZP-B-D-3

Code article: 35426

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	ISO 5599-1
Fonction intégrée	Manodétendeur
Structure de construction	Piston
Plage de réglage de pression MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Plage de réglage de pression	0.5 bar...12 bar
Plage de réglage de pression psi	7.25 psi...174 psi
Pression d'alimentation 1	14 bar
Pression d'entrée 1 MPa	1.4 MPa
Pression d'alimentation 1 psi	203 psi
Certification	UL - Recognized (OL)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	1220 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression Acier