

Raccord cannelé N-1/4-P-6

Code article: 3606

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4.5 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Anneau d'étanchéité
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	12 Nm
Poids du produit	6.3 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø intérieur de 6 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé