



vérin cylindrique EG-12-10

N° de pièce: 3617

FESTO

avec ressort de rappel



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	10 mm
Diamètre de piston	12 mm
Amortissement	Pas d'amortissement
Détection de position	sans
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service	2 ... 8 bar
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	68 N
Raccord pneumatique	G1/8