


Vérin à soufflet EB-215-155

Code article: 36492

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Taille | 215 |
| Ø de montage requis | 230 mm |
| Course | 155 mm |
| Hauteur max., déployé | 230 mm |
| Angle d'inclinaison max. | 30 deg |
| Décalage max. | 20 mm |
| Hauteur de montage min. | 75 mm |
| Mode de fonctionnement | à simple effet |
| Pression de service | 0 bar...8 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié impossible |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -40 °C...70 °C |
| Force de rappel | 200 N |
| Poids du produit | 2300 g |
| Mode de fixation | Avec taraudage |
| Raccord pneumatique | G3/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau soufflet | NR/BR |
| Matériau du boîtier | Acier Galvanisé |