

# Portique bidimensionnel EXCM-40-

Code article: 3741955

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	40
Course de l'axe X	200 mm...2000 mm
Course de l'axe Y	200 mm...1000 mm
Position de montage	horizontale
Structure de construction	Portique bidimensionnel
Type de moteur	Moteur pas à pas
Pression de service	8 bar
Accélération max. admissible, mécanique pure	20 m/s <sup>2</sup>
Accélération maximale, horizontale	5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse max. admissible, mécanique pure	2 m/s
Vitesse maximale max., horizontale	1 m/s
Répétabilité	±0,1 mm
Facteur de marche	100%
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux machines
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les machines
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 % sans condensation
Niveau de pression sonore	65 dB(A)
Degré de protection	IP40
Température ambiante	10 °C...50 °C
Charge nominale sous dynamique maximale	4 kg
Mode de fixation	avec kit de fixation avec kit d'ajustage avec écrous pour rainures
Note sur le matériau	Conforme à RoHS