


## Raccord rapide ACX-1/8-PX-4

N° de pièce: 4032

FESTO

Pour tuyaux Flexopneu PX.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/8 PK-4 avec écrou-raccord
Information matière corps	Aluminium