

fiche mâle KS5-CK-13


N° de pièce: 4096

Produit de fin de série

FESTO

[pour accouplement de tuyaux à obturation automatique.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	11,7 mm
Pression de service plage de température complète	0 ... 12 bar
Débit nominal normal	2.043 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	251 g
Raccord pneumatique 1	CK-13