

# Tuyau plastique PL-13-BL

N° de pièce: 4103

FESTO

pour raccords vissés CK et N.

La pression max. est admissible à la température max.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	17,6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	100 mm
Diamètre intérieur	13 mm
Pression de service en fonction de la température	0 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-10 ... 35 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,135 kg/m
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 85 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	PVC-P