

Tuyau plastique PP-6-NT

N° de pièce: 4191

FESTO

pour raccords CK et CN, convient aux hautes pressions et températures,
polyamide (non agréé pour l'alimentaire)

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	43 mm
Diamètre intérieur	5,9 mm
Rayon de courbure min.	22 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Agrément	Germanischer Lloyd TÜV
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0238 kg/m
Couleur	nature
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	TPE-A