



bloc ET ZK-PK-3-6/3

N° de pièce: 4204

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | Fonction ET |
| Raccord pneumatique 1 | PK-3 |
| Raccord pneumatique 2 | PK-3 |
| Mode de fixation | Montage sur face avant |
| Débit nominal normal | 100 l/min |
| Pression de service | 1,6 ... 8 bar |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Matériau corps | POM |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Diamètre nominal | 2,5 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 85 g |
| Raccord pneumatique 3 | PK-3 |
| Matériau joints | NBR |