



distributeur pneumatique VL-5-PK-3

N° de pièce: 4504

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Débit nominal normal	105 l/min
Pression de service	1,5 ... 8 bar
Conception	Siège plat
Diamètre nominal	2,5 mm
Temps de commutation Arrêt	22 ms
Temps de commutation Marche	15 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	130 g
Mode de fixation	sur embase sur cadre de montage à trou débouchant au choix :
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Laiton renforcé PPS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Plastique Zinc moulé sous pression