


# kit axial EAMM-A-V20-28A

N° de pièce: 4505258

★ Programme standard

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur nominale	36,4 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,022 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	0,2 Nm
Poids du produit	27 g
Code d'interface, actionneur	V20
Code d'interface, moteur	28A
Note sur la matière	Conforme RoHS