

# Tuyau plastique PP-3-NT

N° de pièce: 4572

FESTO

pour raccords CK et CN, convient aux hautes pressions et températures,  
polyamide (non agréé pour l'alimentaire)

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	4 mm
Rayon de courbure important pour le débit	18 mm
Diamètre intérieur	2,9 mm
Rayon de courbure min.	12 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Agrément	Germanischer Lloyd TÜV
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0062 kg/m
Couleur	nature
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	TPE-A