


kit axial EAMM-A-T42-87A

N° de pièce: 4610008

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur nominale	45 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	3,2 kgmm ²
Couple transmissible	10 Nm
Poids du produit	400 g
Code d'interface, actionneur	T42
Code d'interface, moteur	87A
Note sur la matière	Conforme RoHS