


accouplement EAMD-16-15-6-8X10

N° de pièce: 4819883

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|-------------------------|
| Diamètre de support 1 | 6 mm |
| Diamètre de support 2 | 8 mm |
| Taille | 16 |
| Longueur nominale | 15 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Vitesse de rotation max. | 10.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 0,355 kgmm ² |
| Couple transmissible | 1,5 Nm |
| Poids du produit | 12,8 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |