

Accouplement EAMD-30-22-16-10X12

Code article: 5030235

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	16 mm
Diamètre de logement 2	10 mm
Taille	30
Longueur nominale	22 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	4 kgmm ²
Couple transmissible	9 Nm
Poids du produit	44.8 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS