


chape de pied LN-40

N° de pièce: 5148

FESTO

pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Selon la norme | ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -40 ... 150 °C |
| Poids du produit | 192 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau fixation | Acier traité |