


élément de commande VAOH-P15-H13

N° de pièce: 5196471

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	20 mm
Diamètre de piston	50 mm
Position de montage	indifférent
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service	≤ 1 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Poids du produit	1.350 g
Raccord pneumatique 1	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS