

Tuyau plastique PUN-V0-12x2-WS

N° de pièce: 525457

FESTO

ignifuge



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	12 mm
Rayon de courbure important pour le débit	62 mm
Diamètre intérieur	8 mm
Rayon de courbure min.	21 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Classe de résistance aux flammes selon UL94	V0-V2
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Agrément	TÜV
Poids du produit en fonction de la longueur	0,08 kg/m
Couleur	blanc
Note sur la couleur	Variation de la couleur originelle en raison de la protection ignifuge
Dureté Shore	D 54 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	TPE-U(PU)