

tuyau plastique PAN-V0-6X1-BL-20

N° de pièce: 525466
Produit de fin de série

FESTO

ignifuge

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	30 mm
Diamètre intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	13 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 12 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:--] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com Huile minérale
Test de résistance au feu du matériau	UL94 V-0 (gaine)
Température ambiante	-30 ... 90 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,049 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 6 mm
Couleur	bleu
Dureté Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	Polyamide 12 PVC-P