

# tuyau plastique PAN-V0-8X1-GN

N° de pièce: 525471

FESTO

ignifuge



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	10 mm
Diamètre extérieur pour raccord enfichable	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	45 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Rayon de courbure min.	24 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,3 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 3 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 43,5 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Remarque concernant la pression de service	Huile minérale : max. 0,3 MPa à max. 90 °C Eau : max. 0,3 MPa à max. 90 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Huile minérale Eau (liquide, sans glace)
Test de résistance au feu du matériau	UL94 V-0 (gaine)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-30 ... 90 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,065 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 8 mm
Couleur	vert
Dureté Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	Polyamide 12 PVC-P