

# Connecteur de bus FBA-2-M12-5POL

Code article: 525632

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques               | Valeur   |
|--------------------------------|--|
| Mode de fixation               | avec trou débouchant   |
| Poids du produit               | 28 g   |
| Raccord électrique             | 9 pôles/5 pôles<br>Connecteur femelle droit/Connecteurs mâle et femelle<br>Sub-D/M12x1 |
| Plage de tension de service CC | 24 V   |
| Intensité maximale admissible  | 4 A  |
| Degré de protection            | IP65   |
| Température ambiante           | -5 °C...50 °C  |
| Température de stockage        | -20 °C...70 °C   |
| Conformité PWIS                | VDMA24364-B2-L   |
| Note sur le matériau           | Conforme à RoHS  |
| Matériau du boîtier            | PA   |
| Couleur du boîtier             | noir   |
| Matériau des contacts à fiche  | Bronze<br>Doré   |