


câble de liaison KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR

N° de pièce: 525655

FESTO

hautement flexible, pour les distributeurs à commutations rapides
MH2/MH3 et répartiteurs multipôles MPV



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	LED
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Couple de serrage	0,25 Nm
Poids du produit	54 g
Connexion électrique	Connecteur femelle coudé/Connecteur mâle droit Forme carrée / M8x1 2 pôles / 3 pôles
Structure du câble	2x0,25
Diamètre de câble	3,4 mm
Longueur de câble	2,5 m
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PA
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze