

filtre-manodétendeur LFR-QS6-D-7-5M-MICRO

N° de pièce: 526293


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

Embase avec raccord instantané et manomètre, purgeur de condensats manuel.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre
Quantité max. de condensat	3 cm ³
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 7 bar
Hystérésis de pression max.	0,3 bar
Débit nominal normal	280 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	124 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	QS-6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau cuve	PC