

# filtre

## LF-M5-D-5M-MICRO

N° de pièce: 526297



Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

sans plaque taraudée, taraudage de raccordement dans le corps, purgeur de condensats manuel.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Micro
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	3 cm <sup>3</sup>
Pression de service	0 ... 10 bar
Débit nominal normal	170 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	44 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau filtre	PE
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	PC