

Câble de moteur KMTR-AC-15

N° de pièce: 526741

FESTO

pour servomoteurs MTR-AC-55/70/100.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Degré de protection	IP54
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Rayon de courbure de câble min.	100 mm
Structure du câble	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² blindé
Longueur de câble	15 m
Information matière gaine de câble	PUR