


dérivation de câble ASI-KVT-FKX2-M12

N° de pièce: 527474

FESTO

pour AS-Interface



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	46 mm
Hauteur	102 mm
Longueur	28,5 mm
Mode de fixation	au choix : à trou débouchant à rail symétrique
Poids du produit	190 g
Interface de bus de terrain	AS-Interface : Connecteur de câble plat Borne de raccordement, M12x1, 4 pôles, codage A Tension de charge : connecteur de câble plat
Tension de service CC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Tension de service nominale CC AS-Interface	26,5 V
Tension de service CC tension de charge	20,4 ... 26,4 V
Tension de service nominale CC tension de charge	24 V
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529 monté
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	renforcé PA
Information matière joints	PUR
Information matière couvercle	renforcé PA
Humidité relative de l'air	5 - 90 % sans condensation