



unité de blocage KEC-25

N° de pièce: 527494

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Position de montage | indifférent |
| Mode de blocage avec sens de fonctionnement | des 2 côtés Blocage par ressort, déblocage par air comprimé |
| Pression de service | 3,8 ... 10 bar |
| Pression minimale de détachement | 3,8 bar |
| Rond à brider | 25 mm |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Force de maintien statique | 8.000 N |
| Poids du produit | 16.760 g |
| Mode de fixation | taraudé avec accessoires |
| Raccord de déblocage unité de blocage | G3/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR TPE-U(PU) |
| Matériau ressort | Acier fortement allié |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |
| Matériau mors | Acier à outil |
| Matériau piston | Alliage d'aluminium |