

Filtre fin MS6N-LFM

Code article: 527671

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Série	MS
Taille	6
Structure de construction	Filtre à fibres
Finesse de filtration	0.01 µm...1 µm
Purgeur de condensats	Automatique Manuelle par rotation semi-automatique
Pression de service	0 bar...20 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaz inertes
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [1 : 7 : 2] Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [5 : 7 : 3]
Protection de la cuve	Cage de protection en plastique Intégrée sous forme de cuve métallique
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Affichage de pression différentielle	Affichage optique avec capteur de pression
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Position de montage	vertical +/- 5°
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Note sur le matériau	Conforme à RoHS