

unité de conditionnement FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

N° de pièce: 527863


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

sans plaque taraudée, sans manomètre, purgeur de condensats semi-automatique.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|---|
| Taille | Micro |
| Série | D |
| Sécurité d'actionnement | Bouton à verrouillage |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Purgeur de condensat | semi-automatique |
| Conception | Filtre-détendeur sans manomètre Lubrificateur proportionnel standard |
| Quantité max. de condensat | 3 cm ³ |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Affichage de pression | préparé pour M5 |
| Pression de service | 1 ... 10 bar |
| Plage de réglage de pression | 0,5 ... 7 bar |
| Hystérésis de pression max. | 0,3 bar |
| Débit nominal normal | 80 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 103 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | M5 |
| Raccord pneumatique 2 | M5 |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |
| Matériau cuve | PC |