

unité de conditionnement FRC-1/8-D-7-5M-MICRO

N° de pièce: 527864


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[avec plaque taraudée, avec manomètre, purgeur de condensats manuel.](#)

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|---|
| Taille | Micro |
| Série | D |
| Sécurité d'actionnement | Bouton à verrouillage |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Purgeur de condensat | manuel tournant |
| Conception | Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard |
| Quantité max. de condensat | 3 cm ³ |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Affichage de pression | avec manomètre |
| Pression de service | 1 ... 10 bar |
| Plage de réglage de pression | 0,5 ... 7 bar |
| Hystérésis de pression max. | 0,3 bar |
| Débit nominal normal | 160 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 149 g |
| Mode de fixation | Pose de conduites avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/8 |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium |
| Matériau cuve | PC |