


bride de moteur EAMF-A-28A-42A

N° de pièce: 530080

FESTO

pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, moteur	42A
Code d'interface, carter de couplage	28A
Note sur la matière	Conforme RoHS