



Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/4-FRC2:J6M1-Z

N° de pièce: 530263

FESTO

Combinaison de filtre, manodétendeur et lubrificateur, pression de sortie maximale 7 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats automatique, sens d'écoulement de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	automatique
Conception	Filtre-détendeur avec manomètre Lubrificateur proportionnel standard
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire à reflux
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	0,3 ... 7 bar
Pression d'entrée 1	1,5 ... 12 bar
Débit nominal normal	2.100 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	5.7.- selon DIN ISO 8573-1
Température du fluide	5 ... 60 °C
Température ambiante	5 ... 60 °C
Poids du produit	1.495 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4