



Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD-Z

N° de pièce: 530336

FESTO

pour montage en batterie, bloc de sortie coudé avec raccord instantané QS, pression de sortie maximale 12 bars, avec manomètre, raccord P2 devant.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage avec accessoires, verrouillable
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane à commande directe à alimentation traversante
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	0,8 ... 20 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Hystérésis de pression max.	0,25 bar
Débit nominal normal	800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	747 g
Mode de fixation	au choix : Montage sur face avant Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	QS-8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière élément de commande	POM PA
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière membrane	NBR