


carter d'accouplement EAMK-A-H40-118A/B/C

N° de pièce: 530470

FESTO

[pour bras mobile DGEA-...](#)



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, actionneur	H40
Code d'interface, carter de couplage	118A 118B 118C
Note sur la matière	Conforme RoHS