


Filtre MS6N-LF-1/2-EUV-Z

N° de pièce: 531553

FESTO

Filtre 40 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de droite à gauche.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Série | MS |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Purgeur de condensat | automatique |
| Conception | Filtre fritté à séparateur centrifuge |
| Quantité max. de condensat | 38 cm ³ |
| Protection de cuve | Cage de protection métallique |
| Pression d'entrée 1 | 2 ... 12 bar |
| Débit nominal normal | 4.100 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température de stockage | -10 ... 60 °C |
| Classe de pureté de l'air en sortie | 5.7.- selon DIN ISO 8573-1 |
| Température du fluide | 5 ... 60 °C |
| Température ambiante | 5 ... 60 °C |
| Poids du produit | 820 g |
| Mode de fixation | avec accessoires au choix : Pose de conduites |
| Raccord pneumatique 1 | NPT1/2-14 |
| Raccord pneumatique 2 | NPT1/2-14 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière joints | NBR |
| Information matière filtre | PE |
| Information matière corps | Aluminium moulé sous pression |
| Information matière cuve | Alliage d'aluminium |