

# Coupleur rapide KD4-CK-6

Code article: 531639

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4.9 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...12 bar
Débit nominal normal	432 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	63 g
Raccord pneumatique 1	CK-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS