

# Fiche mâle KS2-M5-A

Code article: 531658

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2.4 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...12 bar
Débit nominal normal	126 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...80 °C
Couple de serrage nominal	0.85 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	5 g
Raccord pneumatique 1	Filetage M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS