

Fiche mâle KS3-1/8-I

Code article: 531668

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	4.95 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...12 bar
Débit nominal normal	558 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage nominal	5 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	16 g
Raccord pneumatique 1	Tarudage G1/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS