

Anneau d'étanchéité OK-3/4

Code article: 531775

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Selon la norme | ISO 16030 |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Actionnement manuel sur RT | oui |
| Couple de serrage nominal | 35 Nm |
| Tolérance du couple de serrage nominal | ± 10 % |
| Poids du produit | 1 g |
| Raccord pneumatique | G3/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau des butées | Renforcé de PA |
| Matériau joints d'étanchéité | TPE-U (PU) |